


Blažilnik DYEF-G8-S-M14-Y1

Številka dela: 8159476

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M14
Gib	1,2 mm
Dušenje	P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	1,2 mm
Maks. pritezni moment	8 Nm
Maks. poraba energije na gib	0,45 J
Masa izdelka	67 g
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo