

Blažilnik DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Številka dela: 8161525

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Gib	12 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	12 mm
Maks. udarna sila	1.000 N
Maks. poraba energije na gib	10 J
Maks. poraba energije na uro	36.000 J
Maks. preostala energija	0,05 J
Sila vračanja	28 N
Masa izdelka	95 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, matica	Jeklo, cinkano