



Blažilnik DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Številka dela: 8161529

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Gib	15 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1 m/s
Čas vračanja kratek	0,3 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	15 mm
Maks. udarna sila	2.000 N
Maks. poraba energije na gib	30 J
Maks. poraba energije na uro	64.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila vračanja	46 N
Masa izdelka	220 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, matica	Jeklo, cinkano