

Aksialni sklop EAMM-A-X62-100A

Številka dela: 8164656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	47 Nm
Teža izdelka	1428 g
Koda vmesnika Motor In	100A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS