


Sklopka EAMD-67-60-40-32X32-U

Številka dela: 8164978

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	40 mm
Premer držala 2	32 mm
Velikost	67
Imenska dolžina	60 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	402 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	200 Nm
Masa izdelka	733 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS