


Prištevalni števec

PZA-E-C

Številka dela: 8606

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	mehanski števec poteka s pnevmatičnim pogonom
Način vračanja	Ročna tipka ali pnevmatični signal
Prikaz	6-mesten
Razbremenilni tlak, pogonska enota	< 0,15 bar
Razbremenilni tlak, vračanje	< 0,15 bar
Vklopni tlak, pogonska enota	> 0,8 bar
Vklopni tlak, vračanje	2 bar
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Minimalni tlak vračanja	2 bar
Min. trajanje impulza, pogon	8 ms
Min. trajanje impulza, vračanje	150 ms
Min. trajanje premora, pogon	10 ms
Min. trajanje premora, vračanje	50 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	70 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek	M5
Material, ohišje	PA