

Omejilno tipalo prislona SDK-3-PK-3

Številka dela: 8714

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	mehanski
Normalen nazivni pretok	16 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	Krogelni sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	0.6 mm
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Načelo tesnjenja	mehko
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Sila aktiviranja	12 N
Teža izdelka	50 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	ni zajet