


Razdelilni blok FR-12-PK-3-B

Številka dela: 8761

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Število izhodov	12
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij