



Ventil s kolescem

R-3-1/4-B

Številka dela: 8985

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|------------------------|
| Ventil | 3/2 zaprt monostabilen |
| Način vklopa | mehanski |
| Normalni imenski pretok | 600 l/min |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivska zgradba | Sedež bata |
| Imenska velikost | 7 mm |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Sila vklopa | 26 N |
| Masa izdelka | 230 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |