

Večslojna cev PM-6

Številka dela: 9087

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------|---|
| Zunanji Ø | 8 mm |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 25 mm |
| Notranji Ø | 5.2 mm |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.95 bar...30 bar |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -29 °C...65 °C |
| Teža izdelka glede na dolžino | 0.032 000015 |
| Barva | črna |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material gibke cevi | gnetna aluminijeva zlitina PE |