



# Tlačni ventil VD-3-PK-3

Številka dela: 9270

FESTO

s priključno ploščo 2n za cev NW 3



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Normalni imenski pretok	100 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1,8 ... 8 bar
Imenska velikost	2,5 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	220 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS