

Adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Številka dela: 9396

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.95 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	11 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	12 Nm
Nazivni pritezni moment	9.05 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	24.22 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj 1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano