


Hitro vijaçeni prikljuèek za pregradne stene SCK-PK-3

Številka dela: 9420

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	pregrada
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega obmoèja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatièni prikljuèek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm za notranji Ø vtiènega prikljuèka 3 mm s pokrivno matico
Pnevmatièni prikljuèek 2	za zunanji Ø cevi 4 mm za vtièni prikljuèek z notranjim Ø 3 mm z matico
Material pokrivne matice	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material matice	jeklo, pocinkano
Material konektorja	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana