

Hitro vijačeni priključek za pregradne stene SCK-PK-9

Številka dela: 9423

FESTO

Kovinska izvedba.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	8 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Pregrada
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	za vtični priključek z notranjim premerom 9 mm z matico
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim premerom 9 mm z matico
Material, objemna matica	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, matica	Jeklo, cinkano
Material priključka	Al zlitina za kovanje, eloksirana