

Adapter AD-1/4NPT-G1/4-I

Številka dela: 9625

FESTO

na eni strani z notranjim, na drugi strani z zunanjim navojem.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|----------------------------------|
| Imenska velikost | 7,95 mm |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1 | 12 Nm |
| Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2 | 11 Nm |
| Masa izdelka | 21 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | Notranji navoj G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | PVC |
| Material, ohišje | Jeklo, cinkano |