


Adapter AD-1/2NPT-G1/2-I

Številka dela: 9627

FESTO

na eni strani z notranjim, na drugi strani z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	14,3 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	28 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	40 Nm
Masa izdelka	48,48 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/2 NPT
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC
Material, ohišje	Jeklo, cinkano