

Dvojni priključek E-G3/8-3/8NPT

Številka dela: 9632

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11.5 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	25 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	22 Nm
Nazivni pritezni moment	38.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	25.5 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS