

Dvojni priključek E-G1/2-1/2NPT

Številka dela: 9633

FESTO

Z dvema tesnilnima obročema.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	14,3 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	40 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	28 Nm
Imenski pritezni moment	47,9 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	47,68 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	1/2 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS