



# Hitro odzračitveni ventil

## SE-1/8-B

Številka dela: 9685

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	660 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	300 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenska velikost	5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Nivo glasnosti	100 dB(A)
Masa izdelka	75 g
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Material, tesnilo	NBR