


Prikaz tlaka OH-10

Številka dela: 9791

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1,4 ... 8 bar 20,3 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	4 g
Pnevmatični priključek	Vtična spojka PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS