


# Hitro odzračitveni ventil SEU-1/8-NPT

Številka dela: 9798

FESTO

z glušnikom.

Hrup odzračitve je merjen pri tlaku 6 bar in na oddaljenosti 1 m.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	390 l/min
Normalni pretok odzračitve 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1.000 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	300 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	5 mm
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Nivo glasnosti	86 dB(A)