

# Okrogli valj DGS-25-140-PPV

Številka dela: 9836  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	140 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	16 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	295 N
Pnevmatični priključek	G1/8