


# Utikač prikaza MCL-24DC/AC

Broj artikla: 10000

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                    | Vrednost   |
|-----------------------------|--|
| Težina proizvoda            | 12 g   |
| Električni priključak       | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>Utikači<br>prema DIN EN 175301-803 |
| Nazivni pogonski napon DC   | 24 V   |
| Nazivni pogonski napon AC   | 24 V   |
| Mrežna frekvencija          | 0 ... 60 Hz  |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 15 %   |
| Mehanička zaštita           | IP65<br>prema IEC 60529  |
| Temperatura okoline         | -20 ... 60 °C  |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L   |
| Material housing            | PA6 - ojačano  |