

# Utikač prikaza MFL-230AC

Broj artikla: 10005

FESTO

sa svetlećom diodom (LED)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	14 g
Električni priključak	Plug pattern type B to EN 175301-803 po industrijskom standardu (11 mm)
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Dozvoljena kolebanja napona	-20 % / +15 %
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 - ojačano