

Prikaz pritiska OH-8-RT

Broj artikla: 10088

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14,5 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost