



# Ventil na prednjoj ploči SVS-3-1/8

Broj artikla: 10190

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smer protoka	nije reverzibilno
Napomena za dinamičku silu	Frekvencija preklapanja najmanje 1x nedeljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijum