



Ventil na prednoj ploči SVS-4-1/8

Broj artikla: 10192

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	4/2 monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijum