


Prigušni ventil odlaznog vazduha GRE-1/8

Broj artikla: 10351

FESTO

Sa integrisanim prigušivačem zvuka od sinteriranog metala za prigušenje odzračivanja ventila određene izvedbe.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	520 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	12 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	15 g
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing