



# Micro ventil sa pipkom SO-3-PK-3-B

Broj artikla: 10403

FESTO

Sa nasadnim priključkom NW3, normalno otvoren.  
Ovaj tip je prikladan za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	60 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	1,8 mm
Vrsta upravljanja	direktno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	6 N
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Material housing	Mesing POM