



ILI član OS-1/8-NPT

Broj artikla: 10412

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | ILI funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/8 NPT |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Normalni nazivni protok | 500 l/min |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nazivni prečnik | 4 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 45 g |
| Pneumatski priključak 3 | NPT1/8-27 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |