



Ventil sa valjčićem L/O-3-PK-3

Broj artikla: 10749

FESTO

Sa jednosmernim delovanjem i nasadnim priključkom za crevo NW 3.
Normalno otvorena ili normalno zatvorena funkcija zavisi od izbora priključaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Nazivni prečnik	2,5 mm
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja za osnovni položaj zatvoren	10 N
Sila aktiviranja za osnovni položaj otvoren	13 N
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM