



Pneumatski ventil J-3-PK-3

Broj artikla: 10772

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Nazivni prečnik	2,5 mm
Vreme povratnog signala sklopke	7 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru:
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12	PK-3
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Material of connecting plate	Mesing PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cink