


Aksijalni komplet EAMM-A-D19-42A

Broj artikla: 1087642

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	1,1 Nm
Težina proizvoda	130 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS komformnost