

Poklopac EASC-H1-25-100

Broj artikla: 1096387

FESTO

For protecting the grooved shaft guide.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25-100
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	385 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover profile	Aluminijumska legura za kovanje