



Amortizer DYSR-32-60-Y5

Broj artikla: 1138649

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------|----------------------------|
| Veličina | 32 |
| Hod | 60 mm |
| Prigušivanje | podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Maks. udarna brzina | 3 m/s |
| Vreme reseta, kratko | 0,6 s |
| Vreme reseta, dugo | 3 s |
| Način funkcionisanja | jednosmerni pritsno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Dužina prigušivanja | 60 mm |
| Maks. sila na graničnik | 6.400 N |
| Maks. primljena energija po hodu | 384 J |
| Maks. primljena energija po satu | 330.000 J |
| Maks. preostala energija | 2 J |
| Sila reseta | 18 N |
| Težina proizvoda | 1.355 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Čelik, pocinkovan |
| Material piston rod | High alloy steel, hardened |