


# Okrugli cilindar EG-12- -

Broj artikla: 11647

FESTO

sa povratnom oprugom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 80 mm
Prečnik klipa	12 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	68 N
Pneumatski priključak	G1/8