


# Nepovratni ventil H-1/4-B

Broj artikla: 11689

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	navojno
Operating pressure MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	0,4 ... 12 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni nazivni protok 1 -> 2 od 6 na 5 bara	1.000 l/min
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	LX1
Maks. pritezni moment	11 Nm
Težina proizvoda	25,4 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR