



Ventil na prednoj ploči SV-5-M5-B

Broj artikla: 11914

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedišni ventil sa povratnom oprugom
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	2,3 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Overlap	Positive overlap
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	17 N
Težina proizvoda	53 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Mesing