

# Utična nazuvica - prolazni navojni spoj SCN-PK-6

Broj artikla: 11974

FESTO

Za plastično crevo PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,8 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijum
Material nut	Čelik, pocinkovan