


Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-40A-78-S1

Broj artikla: 1202302

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	12,1 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,01 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	620 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	40A
Materijal - napomena	RoHS komfornost