

# Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-U10

Broj artikla: 1206994

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	260 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Nivo zvučnog pritiska	71 dB(A)
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	1,7 g
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2A
Material of silencer insert	Bronza
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komfornost