


# Granični prekidač SVK-3-PK-3

Broj artikla: 12146

FESTO

Aktiviranje kuglicom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Kuglasto sjedište
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	1,5 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno