

# Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-140A-288

Broj artikla: 1219440

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	50 Nm
Težina proizvoda	15.030 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	140A
Materijal - napomena	RoHS komfornost