


Elektromagnetni kalem MSN1G-24DC-OD

Broj artikla: 123060

FESTO

za jednosmerni napon, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 2.5 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	stegnuto sa štipaljkom za držanje sa priborom
Material housing	PA
Material electrical contact	Čelik
Material winding	Bakar