

# Elektromagnetni kalem MSN1W-230AC-OD

Broj artikla: 123062

FESTO

za naizmenični napon, bez utičnice.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (Ø)	0,7
Parametri kalema	230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 7,5 VA, snaga držanja 5 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	stegnuto sa štipaljkom za držanje sa priborom
Material housing	PA
Material electrical contact	Čelik
Material winding	Bakar