


Priključna ploča VABS-C8-12XB-QX-D

Broj artikla: 1236029

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	24 mm
Maks. broj ventilskih mesta	1
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	1,3 Nm
Težina proizvoda	30 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	pripremljeno za kasetu
Pneumatski priključak 1	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 3	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 5	pripremljeno za uložak
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	PA ojačano