

Priključna letva VABM-C8-12E-G14-6-PT-L

Broj artikla: 1247976

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	12 mm
Maks. broj ventilskih mesta	6
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	627 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje