



# PE pretvarač VPE-1/8

Broj artikla: 12592

FESTO

za pretvaranje vakuumnog signala u električni signal sa priključnom pločom 1n



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Merno područje pritiska	-1 ... 0 bar
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmjenični kontakt
Tačka uključenja	-0,25 bar
Isključna tačka	$\leq 0,1$ bar
Maks. frekvencija prekidača	1 Hz
Najmanja struja opterećenja	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Dužina kabla	1 m
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, kućište	PET POM Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebrno
Informacija o materijalu, električni priključak	Mesing
Informacija o materijalu, membrana	CR
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom