

Utikač prikaza MFLZ-24DC/AC

Broj artikla: 12610

FESTO

sa svetlećom diodom (LED)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-----------------------------|--|
| Težina proizvoda | 14 g |
| Električni priključak | Plug pattern type B to EN 175301-803 po industrijskom standardu (11 mm) |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Nazivni pogonski napon AC | 24 V |
| Mrežna frekvencija | 0 ... 60 Hz |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 15 % |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA6 - ojačano |