


# Ugaona utičnica SIE-WD-TR

Broj artikla: 12956

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Težina proizvoda	13 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ugaona / vijčana stezaljka M12x1
Kodiranje utikača	A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
Material housing	PA
Boja kućišta	transparentno
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Mesing Bela obložena bronza